

Touch - Ritenuta magnetica regolabile



Descrizione

Dispositivo brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto, in abbinamento ad una contropiastra a telaio anch'essa magnetica; la forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dall'aria tra anta e telaio; Touch è dotata di frontalino di copertura delle viti di fissaggio.

Utilizzo

Per tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta/sufficiente una ritenuta della porta diversa dal tradizionale sistema scrocco-contropiastra, quindi senza la necessità di una tradizionale maniglia per quadro a rotazione, lasciando piena libertà di scelta del sistema di presa dell'anta (ex. maniglioni fissi esterni o maniglie incassate).

Touch è installabile nella fresata della gamma Polaris 2XT e Mediana Evolution frontale 18x196 mm.


Regolazione

La forza di trattenuta è variabile dai 20 N ai 40 N, a seconda dell'aria tra anta e telaio e della regolazione: ruotando i grani frontali viene aumentata la corsa/fuoriuscita degli elementi mobili magnetici e quindi la forza di attrazione tra parte anta e telaio: avendo corsa degli elementi mobili fino a 5 mm, è possibile garantire la forza di ritenuta desiderata anche con aria variabile.

È consigliato regolare Touch in modo che non ci sia contatto tra gli elementi mobili e la parte telaio.

Fissaggio

Fissaggio della Touch con due viti da 3,5x20 mm.



Specifiche d'ordine - ① Serratura

Articolo

B01120.30.XX

Specifiche d'ordine - ② Frontalino


Materiale

Articolo


PLASTICA

B01120.31.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.



Easy-Touch - Incontro per telaio in legno



Descrizione

Contropiastra magnetica in materiale plastico con bordo tondo.



Easy-Touch è compatibile con la fresata degli incontri Easy-Matic e Easy-Fix di larghezza 22 mm x 82 mm e spessore 2.2 mm.

Utilizzo

Da abbinare alla Touch installandola sul telaio come da disegno.

Fissaggio

Fissaggio dell'incontro con due viti da 3,5x20 mm.



Esempio di applicazione


Specifiche d'ordine

Articolo

B02404.31.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

Alu-Touch - Incontro per telaio in alluminio



Descrizione

Contropiastra magnetica in materiale plastico a bordo tondo con sistema di fissaggio brevettato.



Alu-Touch è compatibile con la fresata dell'incontro Alutop XT.

Utilizzo

Da abbinare a Touch installandola sul telaio come da disegno.

Fissaggio

Ad espansione mediante chiave a brugola da 2,5 mm.



Specifiche d'ordine

Articolo

B02404.30.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

Kit Easy-Touch - magneti fissi legno-legno



Descrizione



Kit formato da due contropiastre Easy-Touch in materiale plastico con bordo tondo di cui uno ha un coperchio di colore rosso per identificare la polarità inversa. Easy-Touch è perfettamente intercambiabile con gli incontri Easy-Matic e Easy-Fix di larghezza 22 mm e spessore 2,2 mm.

Utilizzo

Da utilizzare come magneti fissi e in questo caso si possono installare in posizioni diverse ad esempio non in vista e all'occorrenza montare più coppie di magneti.

Fissaggio

Fissaggio dell'incontro con due viti da 3,5x20 mm.




Specifiche d'ordine

Articolo
B02404.36.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

Kit Alu-Touch - Magneti fissi alluminio-legno



Descrizione



Kit formato da un incontro Easy-Touch e da un Alu-Touch in materiale plastico con bordo tondo di cui uno ha un coperchio di colore rosso per identificare la polarità inversa. Easy-Touch è perfettamente intercambiabile con gli incontri Easy-Matic e Easy-Fix di larghezza 22 mm e spessore 2,2 mm, mentre Alu-Touch con l'incontro Alutop XT.

Utilizzo

Da utilizzare come magneti fissi per ante in legno con telai di alluminio e in questo caso si possono installare in posizioni diverse ad esempio non in vista e all'occorrenza montare più coppie di magneti.

Fissaggio

Fissaggio con viti da 3,5x20 mm e chiave a brugola da 2,5 mm.



Specifiche d'ordine

Articolo

B02404.35.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.